



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X50

Číslo položky	24520.060.050
Značka	-
UBB	950353119924
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630971
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	84
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt