



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X60

Číslo položky	24520.060.060
Značka	-
UBB	950353335090
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630995
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	60 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt