FABORY



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X80

Číslo položky	24520.080.080
Značka	-
UBB	950353121722
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631282
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	80 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈1602
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NF	≈E25-127

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Plný závit L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technický nákres