



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X100

Číslo položky	24520.080.100
Značka	-
UBB	950353121805
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631305
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	100 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Plný závit L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technický náčrt