



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X25

Číslo položky	24520.120.025
Značka	-
UBB	950353123132
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631510
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183
NEN	≈1602

Technické špecifikácie

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	25
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Technický náčrt