FABORY



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X80

Číslo položky	24520.120.080
Značka	-
UBB	950353123884
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631596
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	80 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84

Technické špecifikácie

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	80
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Technický nákres