



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Oceľ Pozinkované 4.8 M2X20

Číslo položky	24540.020.020
Značka	-
UBB	950353129410
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632524
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M2
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	20
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technický náčrt

