

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M2,5X4



Číslo položky 24540.025.004

Značka -

UBB 950353129741

UNSPSC 31161504

EAN 8715492632593

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M2.5
Dĺžka	4 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Plný závit L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	4
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technický náčrt

