



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M2,5X10

Číslo položky 24540.025.010

Značka -

UBB 950353130145

UNSPSC 31161504

EAN 8715492632630

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M2.5
Dĺžka	10 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Plný závit L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	10
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technický náčrt

