



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M3X4

Číslo položky	24540.030.004
Značka	-
UBB	950353130897
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632814
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	4 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	4
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

