



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M3X45

Číslo položky	24540.030.045
Značka	-
UBB	950353132042
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632975
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	45 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	45
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

