FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované 4.8 M3,5X6**

Číslo položky	24540.035.006
Značka	-
UBB	950353132612
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633057
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M3.5
Dĺžka	6 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	6
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Technický nákres

