



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X10

Číslo položky	24540.050.010
Značka	-
UBB	950353135359
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633385
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	10 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

