



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X35

Číslo položky	24540.050.035
Značka	-
UBB	950353135920
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633477
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	35 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

