



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X50

Číslo položky	24540.050.050
Značka	-
UBB	950353136266
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633507
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	50
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

