

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X100



Číslo položky	24540.050.100
Značka	-
UBB	950353136670
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633576
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	100 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	100
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

