



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X8

Číslo položky	24540.060.008
Značka	-
UBB	950353136753
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633583
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	8 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	8
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

