FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované 4.8 M6X25**

Číslo položky	24540.060.025
Značka	-
UBB	950353137256
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633668
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický nákres

