



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X30

Číslo položky	24540.080.030
Značka	-
UBB	950353138734
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633880
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	30 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

