



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X90

Číslo položky	24540.080.090
Značka	-
UBB	500621767689
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509091
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	90 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	90
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

