FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované 4.8 M10X16**

Číslo položky	24540.100.016
Značka	-
UBB	950353139641
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634016
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	16 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technický nákres

