

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X50



Číslo položky 24540.120.050

Značka -

UBB 950353141290

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634214

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Plný závit L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	50
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technický náčrt

