

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M16X50



Číslo položky 24540.160.050

Značka -

UBB 950353142108

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634344

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Plný závit L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	50
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technický náčrt

