

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M20X40



Číslo položky	24540.200.040
Značka	-
UBB	950353142777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634405
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	40 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	80
k (max.)	10
L (mm)	40
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Technický náčrt

