



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlt pasivované 4.8 M3X16

Číslo položky	24560.030.016
Značka	-
UBB	950353143924
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634641
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	16 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

