



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlté pasivované 4.8 M4X12

Číslo položky	24560.040.012
Značka	-
UBB	950353144591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634795
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	12 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlté pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

