



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlté pasivované 4.8 M4X40

Číslo položky	24560.040.040
Značka	-
UBB	950353145093
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634856
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	40 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlté pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

