FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované žlto pasivované 4.8 M4X60**

Číslo položky	24560.040.060
Značka	-
UBB	950353767557
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634870
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	60 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlto pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	60
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický nákres

