



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlté pasivované 4.8 M5X16

Číslo položky	24560.050.016
Značka	-
UBB	950353145333
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634917
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	16 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlté pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

