FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované žlto pasivované 4.8 M5X30**

Číslo položky	24560.050.030
Značka	-
UBB	950353145663
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634948
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	30 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlto pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický nákres

