



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlté pasivované 4.8 M6X80

Číslo položky	24560.060.080
Značka	-
UBB	951353498680
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635112
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	80 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlté pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

