FABORY



# Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované** čierno **pasivované 4.8 M4X8**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 24565.040.008 |
| Značka | - |
| UBB | 950353912591 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492635327 |
| PKG. of 200 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M4 |
| Dĺžka | 8 mm |
| Trieda | 4.8 |
| Vlastnosti nákrutky | Drážkované |
| Tvar hlavy | So zapustenou hlavou |
| Materiál | Oceľ |
| Vlastnosti povrchu | Pozinkované čierno pasivované |
| Závit | Metrický závit |

## Normy

| | |
|---|---|
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN | 963 |
| ISO | ≈2009 |
| BS | ≈4183 |
| NF | ≈E25-123 |
| NEN | ≈2370 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d-D | M4 |
| Thread length (min.) | 22 |
| dk (max.) | 7.5 |
| Plný závit L ≤ | 25 |
| k (max.) | 2.2 |
| L (mm) | 8 |
| n | 1 |
| P | 0.7 |
| t (min.) | 0.8 |

## Technický nákres

