



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M5X10

Číslo položky 24565.050.010

Značka -

UBB 950353621770

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635419

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	10 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

