



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M6X20

Číslo položky	24565.060.020
Značka	-
UBB	950353851526
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635549
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

