



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M8X16

Číslo položky	24565.080.016
Značka	-
UBB	950353914241
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635631
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	16 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

