

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X8



Číslo položky 24570.040.008

Značka -

UBB 950353148303

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635990

PKG. of 500 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	8 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický náčrt

