

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X20



Číslo položky 24570.040.020

Značka -

UBB 950353148717

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636034

PKG. of 500 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický náčrt

