FABORY



Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X25

Číslo položky	24570.040.025
Značka	-
UBB	950353148899
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636041
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈2371
NF	≈E25-124
BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický nákres

