FABORY



Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X50

Číslo položky	24570.040.050
Značka	-
UBB	950353149137
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636089
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
BS	≈4183
DIN	964
ISO	≈2010

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický nákres

