



Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X35

Číslo položky 24570.050.035

Značka -

UBB 950353335330

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636195

PKG. of 500 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	35 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
ISO	≈2010
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
NEN	≈2371

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technický náčrt

