

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X20



Číslo položky 24570.060.020

Značka -

UBB 950353150846

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636287

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-124
DIN	964
BS	≈4183
ISO	≈2010
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technický náčrt

