



Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X40

Číslo položky	24640.040.040
Značka	-
UBB	950353154152
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637383
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	40 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normy

BS	≈4183
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	40
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technický náčrt

