



Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M3X20

Číslo položky 24840.030.020

Značka -

UBB 950353177187

UNSPSC 31161504

EAN 8715492645401

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
Čís. krížovej drážky	1
P	0.5

Technický náčrt

