FABORY



Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 7973 C Oceľ Poniklované ST3,5X16MM

Číslo položky	26040.035.016
Značka	-
UBB	950352052027
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651389
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	3.5 mm
Dĺžka	16 mm
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-661 C
DIN	7973 C
ISO	1483 C
BS	4174

Technické špecifikácie

D (mm)	3.5
dk	6.8
f ≈	1.2
k ≈	2.1
L (mm)	16
n	1
P	1.3

Technický nákres

