



Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 7973 C Oceľ Poniklované ST3,5X25MM

Číslo položky 26040.035.025

Značka -

UBB 950352052282

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651402

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3.5 mm
Dĺžka	25 mm
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	7973 C
NF	E25-661 C
ISO	1483 C
BS	4174

Technické špecifikácie

D (mm)	3.5
dk	6.8
f ≈	1.2
k ≈	2.1
L (mm)	25
n	1
P	1.3

Technický náčrt

