
FABORY



Samorezná skrutka so šesťhrannou **hlavou a nákružkom DIN 7976 C** Oceľ **Pozinkované ST6,3X38MM**

Číslo položky	26080.063.038
Značka	-
UBB	950352347641
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652522
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	6.3 mm
Dĺžka	38 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Samorezný závit

Normy

ISO	≈1479 C
DIN	7976 C
NF	≈E25-662 C
ASME	≈B18.6.5M-AB
BS	≈4174-AB

Technické špecifikácie

D (mm)	6.3
k	4.8
L (mm)	38
P	1.8
s	10

Technický nákres

