



Samorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a nákrúžkom, bez hrotu DIN 7976 F Oceľ Pozinkované ST6,3X19MM

Číslo položky	26180.063.019
Značka	-
UBB	950352063743
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652744
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	6.3 mm
Dĺžka	19 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Samorezný závit
Info	bez hrotu

Normy

BS	≈4174-B
ASME	≈B18.6.5M-B
DIN	7976 F
NF	≈E25-662 F
ISO	≈1479 F

Technické špecifikácie

D (mm)	6.3
k	4.8
L (mm)	19
P	1.8
s	10

Technický náčrt

