



Samorezná skrutka so šest'hrannou hlavou a nákrúžkom, bez hrotu DIN 7976 F Oceľ Pozinkované ST8(7,9)X19MM

Číslo položky	26180.079.019
Značka	-
UBB	950352064089
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652782
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	8 mm
Dĺžka	19 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Samorezný závit
Info	bez hrotu

Normy

BS	≈4174-B
DIN	7976 F
ASME	≈B18.6.5M-B
NF	≈E25-662 F
ISO	≈1479 F

Technické špecifikácie

D (mm)	8
k	5.8
L (mm)	19
P	2.1
s	13

Technický náčrt

