




Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST4,2X9,5MM

Číslo položky 26200.042.009

Značka -

UBB 950352066225

UNSPSC 31161507

EAN 8715492652980

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	4.2 mm
Dĺžka	9.5 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	7981 CH
ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4
NF	E25-658

Technické špecifikácie

D (mm)	4.2
dk	8.2
k	3.05
L (mm)	9.5
Čís. krížovej drážky	2
P	1.4

Technický náčrt

