FABORY



Samorezná skrutka s polguľatou **hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H** Oceľ **Poniklované ST4,8X25MM**

Číslo položky	26200.048.025
Značka	-
UBB	950352067215
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653086
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	4.8 mm
Dĺžka	25 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH

Technické špecifikácie

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	25
Čís. krížovej drážky	2
P	1.6

Technický nákres

